

Varmluftsverktøy HM 2600 E



Varmluftsverktøy HM 2600 E – Rett modell i Steinels varmluftssortiment av absolutt høyeste kvalitet. HM 2600 E er utstyrt med en børsteløs motor med en levetid på 10 000 timer.

- Varmeelementet kan enkelt byttes ut og kalibreres med plug & play-teknologi.
- Temperaturen er trinnløst justerbar mellom 50–620 °C.
- Luftmengden kan justeres trinnløst mellom 150–500 l/min.
- Innstilling av temperatur og luftmengde styres via en dreieknapp med trinn fra 1–9.
- Mulighet for å lagre opptil fire forskjellige programmer for ulike arbeidsoppgaver.
- Ergonomisk softgrip-håndtak.
- Dobbelt overopphetingsvern.
- Støvfiler som beskytter motor og elektronikk.
- Strømkabelen kan enkelt byttes ut hvis den blir slitt eller skadet.

Til HM 2600 E finnes en rekke tilbehør, som munnstykker for sveising av gulv, presenninger og takfolie. Andre bruksområder inkluderer punktoppvarming eller krymping av kabler, skjøter og formdeler.

HM 2600 E er beregnet for bruk med alle Steinels profesjonelle dyser med skrufeste og 32 mm diameter. I tillegg kan temperaturskanneren HG Scan PRO monteres på HM 2600.

Spenning: 220–230 V, 50/60 Hz

Effekt: 2300 W

Temperatur: 50–620 °C

Luftstrøm: Trinnløs, 150–500 l/min (avhengig av temperatur)

Motor: Børsteløs med levetid på 10 000 timer

Varmeelement: Keramikk, levetid ca. 800 timer

Strømkabel: 3 meter, type H07, utskiftbar

Garanti: 1 år, garanti motor 10 000 driftstimer

Vekt: 840 g (ekskl. strømkabel)

Mål utblåsingsrør: 30 mm, profesjonelle dyser

Mål (LxBxH): 375 x 75 x 89 mm

Leverandør: Steinel

Art nr

089818 – Varmluftsverktøy HM 2600 E (kartong)

089825 – Varmluftsverktøy HM 2600 E i veske

Tilbehør

Karl H Strøm AS, Hvamstubben 14, 2013 Skjetten

8805140 - HG Scan PRO for HG 2620 E

092917 - Kvartmånekniv

009090 - Flat dyse 60 x 2 mm

8818446 - Flat dyse 70 x 10 mm

8818447 - Flat vinkeldyse 74 x 3 mm

007812 - Flat vinkeldyse 100° 20 x 2 mm

8818437 - Flat vinkeldyse 20/40 x 2 mm

8818439 - Rund dyse 5/10 mm

009076 - Rund dyse forlenget dyse 5 mm

8818449 - Sveisesko

tel: +47 22 72 50 00 | post@khs-as.no | www.khs-as.no